

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO PARA
LABORATORIO SEL-0089-2024**

ÍTEM	MATERIALES DE VIDRIO PARA LABORATORIO			
SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	POSTOR/N° PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO	SI CUMPLE / NO CUMPLE
1.1	BURETAS DE TITULACIÓN DIGITAL DE 50 ML CAPACIDAD: 50 mL MARCA: "ENTRE OTROS" BRAND	BIOESPECTRUM SRL	BURETAS DE TITULACIÓN DIGITAL DE 50 ML CAPACIDAD: 50 mL Simple: Valorar con precisión de clase A directamente desde la botella Fácil: Compacto y robusto Eficiente: llenado rápido, dosificación precisa BRAND-ALEMANIA	SI CUMPLE
1.2	BURETA MEZCLADORA DE COMBUSTIBLE, 200 ML ASTM D2699, ESCALAS GRADUADAS (ARRIBA Y ABAJO), DEBE ESTAR GRADUADA EN PORCENTAJE EN ESCALA ASCENDENTE Y DESCENDENTE. TIPO DE VIDRIO: VIDRIO TRANSPARENTE CAPACIDAD (ML): 200 ML = 100% SUB-DIVISIÓN: 2 ML RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 200 ML MARCA: "ENTRE OTROS" AMK GLASS	BIOESPECTRUM SRL	BURETA MEZCLADORA DE COMBUSTIBLE, 200 ML ASTM D2699, ESCALAS GRADUADAS (ARRIBA Y ABAJO), DEBE ESTAR GRADUADA EN PORCENTAJE EN ESCALA ASCENDENTE Y DESCENDENTE TIPO DE VIDRIO: VIDRIO TRANSPARENTE CAPACIDAD (ML): 200 ML = 100% SUB-DIVISIÓN: 2 ML RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 200 ML AMK GLASS-USA	SI CUMPLE
1.3	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°01 RANGO DE VISCOSIDAD: 0.6- 3 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°01 RANGO DE VISCOSIDAD: 0.6- 3 cts. CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.4	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°02 RANGO DE VISCOSIDAD: 2- 10cts	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°02 RANGO DE VISCOSIDAD: 2- 10cts CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE

	QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO			
1.5	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°03 RANGO DE VISCOSIDAD: 6- 30cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°03 RANGO DE VISCOSIDAD: 6- 30cts CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.6	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°04 RANGO DE VISCOSIDAD: 20- 100cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°04 RANGO DE VISCOSIDAD: 20- 100cts CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.7	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°05 RANGO DE VISCOSIDAD: 60-300 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°05 RANGO DE VISCOSIDAD: 60-300 cts. CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.8	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°06 RANGO DE VISCOSIDAD: 200 to 1000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°06 RANGO DE VISCOSIDAD: 200 to 1000 cts. CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.9	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°07 RANGO DE VISCOSIDAD 600 to 3000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°07 RANGO DE VISCOSIDAD 600 to 3000 cts. CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.10	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°08 RANGO DE VISCOSIDAD: 2000 to 10000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°08 RANGO DE VISCOSIDAD: 2000 to 10000 cts CUMPLE CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE

1.11	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°09 RANGO DE VISCOSIDAD:6000 to 30000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°09 RANGO DE VISCOSIDAD:6000 to 30000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.12	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°10 RANGO DE VISCOSIDAD: 20000 to 100000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO ZEITFUCHS - BRAZO CRUZADO N°10 RANGO DE VISCOSIDAD: 20000 to 100000 cts QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.13	TUBO VISCOSIMETRO CANNON-MANNING N°11 RANGO DE VISCOSIDAD: 120-2400 P QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	TUBO VISCOSIMETRO CANNON-MANNING N°11 RANGO DE VISCOSIDAD: 120-2400 P QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO CANNON-USA	SI CUMPLE
1.14	MICROPIPETA DE 50 UL MARCA: ENTRE OTROS / GLASCCO QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO	BIOESPECTRUM SRL	MICROPIPETA DE 50 UL MARCA: ENTRE OTROS / GLASCCO QUE CUMPLA CON EL ASTM D445 Y CON CERTIFICADO Fabricadas para una alta precisión y exactitud, nuestras pipetas Diamond vienen con un certificado de calibración, una herramienta de recalibración y una garantía completa de un año. DIAMOND-USA	SI CUMPLE
1.15	PERA DE DECANTACION CON TAPON DE PLASTICO DE 1L CUENTA: LLAVE DE PASO QUE ES RECTA Y DE PTFE MARCA: ENTRE OTRAS /CE MATERIAL: VIDRIO TRANSPARENTE	BIOESPECTRUM SRL	PERA DE DECANTACION CON TAPON DE PLASTICO DE 1L CUENTA: LLAVE DE PASO QUE ES RECTA Y DE PTFE MARCA: ENTRE OTRAS /CE MATERIAL: VIDRIO TRANSPARENTE ISOLAB-ALEMANIA	SI CUMPLE

FECHA: 26 09.2024